

A-60-A·A-60-B·A-60-C·A-60-C-2·A-60-D·A-60-E

아연합금제

클러치 기구에서 스톱퍼를 록



A-60-A



A-60-B



A-60-C



A-60-C-2



A-60-D



A-60-E



No.0062-H

No.0061-H

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형
소형

누름 버튼

손잡이


노브

스톱퍼
로드



조인트 링크

와이어


[A-60-A]

회전 각도 90°
Turning angle



[A-60-B]






[A-60-C]

회전 각도 90°
Turning angle


[A-60-D]




[A-60-C-2]

회전 각도 90°
Turning angle





[A-60-E]

회전 각도 90°
Turning angle

※a부




※캡 부착 타입 A-60-E는
물을 빼기 위해 a부를 아래로 부착하십시오.
For capped type A-60-E, install with
part "a" down to allow water drainage.

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions



A-60-A·B 좌우 교체 방법

오른손용을 왼손용으로 바꾸려면 스톱퍼를 아래 방향으로 설정하고 정면에서 적당한 힘을 누르면 스톱퍼를 화살표 방향으로 손가락으로 회전력을 가하여 스톱퍼를 돌려 주십시오.



To change the right-hand use to the left-hand use, set the stopper plate facing down and insert a rod from the front to disengage the clutch and at the same time, turn the stopper plate by finger, following the direction arrow, until it clicks.

특징 Feature

- 잠금 시에만 탈착이 가능합니다. (A-60-A·C·C-2·E)
- 잠금 시·해제 시 모두 탈착이 가능합니다. (A-60-B·D)
- 잠금 시에는 내장된 클러치 기구에 의해서 스톱퍼가 고정
- 방수 규격 IPX5 상당(A-60-C·C-2·D·E)
- 좌우 겸용형

- Can be removed or inserted only when locking. (A-60-A·C·C-2·E)
- Can be removed or inserted both when locking and unlocking. (A-60-B·D)
- Built-in clutch mechanism makes the stopper plate fastened when locking.
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5. (A-60-C·C-2·D·E)
- For both left-hand and right-hand use.

사양

- 재질: 본체/아연합금(ZDC) 캡/폴리카보네이트(PC)
- 표면 마무리: 크롬 도금(MZCr)
- 부속품: 대너트·나사 세트

용도

- 진동기기의 도어·소형 제어판

비고

- 스톱퍼는 630~635페이지의 □8에서 선택하십시오.
- No.0061-H·No.0062-H는 별매입니다.
- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications

- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Cap: Polycarbonate (PC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Accessories: Large nut and screws

Specific-use

- Vibration equipment doors and small control boards

Remarks

- Select the stopper plate □8-hole on page 630 to 635.
- No.0061-H/No.0062-H is optional.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

상품명 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-60-A		한쪽 탈착 One-side removed	72	01951
A-60-B		양쪽 탈착 Both-side removed	72	01952
A-60-C	●	한쪽 탈착 One-side removed	90	04355
A-60-C-2	●	한쪽 탈착 One-side removed	73	04563
A-60-D		양쪽 탈착 Both-side removed	90	04370
A-60-E	●	한쪽 뺀다 캡 부착 One-side removed, with cap	93	04576
No.0061-H	●	키 핸들 Key handle	70	00182
No.0062-H	●	키 핸들 Key handle	30	70142

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

크레온

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리즈 밀폐

평면 스윙

평면 핸들