

S=항균 가공 부위
Parts with antibacterial treatment

AP-334-600

특징 Feature


- 항균재 배합으로 세균류, 곰팡이류 등의 번식을 방지합니다.
- 수지제로 손에 부담이 없는 소프트한 디자인. 파이프 뒷쪽은 잡기 쉬운 딤플 가공이 되어 있습니다.
- 파이프부는 알루미늄 심재가 들어가 있어서 고강도입니다.
- 앞쪽 부착, 뒷쪽 부착, 양면 부착 등의 다양한 부착 방법이 있습니다.
- 수지 캡 부착으로 부착 나사를 숨길 수 있습니다.

- Contains an anti-bacterial agent to prevent the propagation of bacteria and mould.
- The soft resin design is kind to the hand. The reverse of the pipe is dimpled for an easier grip.
- The pipe section has an aluminium core for greater strength.
- May be fitted in a number of ways: front, reverse, both sides, etc.
- Resin caps can be used to cover the fitting screws.


사양	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: 파이프/알루미늄·ABS 수지·무기항균제 함유 ASA 수지 • 브라켓/유기합성항균제 함유 ABS 수지 • 표준색: 그레이 화이트 • 권장 나사: 팬 나사 M6
용도	<ul style="list-style-type: none"> • 의료관련기기, 통신기기, 주방기기
⚠	<ul style="list-style-type: none"> • 상온에서 사용하십시오. • 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오.
Specifications	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Pipe: Aluminium, ABS Resin, ASA resin with inorganic antibacterial agent • Bracket: ABS resin with organic synthetic antibacterial agent • Standard color: Grayish white • Recommended screws: Round head screw M6
Specific-use	<ul style="list-style-type: none"> • Medical care related equipment, communications equipment, kitchen equipment
⚠	<ul style="list-style-type: none"> • Use at normal room temperatures. • Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

사용 예
Example of application

부착 예(양면 부착)
Example of installation



부착 예(앞면 부착)
Example of installation



커버 제거 방법
How to remove the cover



상품번호 Product No.	RoHS 10v	L	P	제품질량(g) Mass	코드 Code
AP-334-400		465	400	264	04270
AP-334-500		565	500	316	04271
AP-334-600		665	600	370	04272

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응가능합니다.