

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들




T형 핸들

원형
소형

AC-25-GU

플라스틱제

AC-25-GU

[아우터 캡]
Outercap[인너 캡]
Innercap캡 부착 단면도
Cross-section of
fitted cap

상품번호 Product No.	RoHS 10	ϕD ₁	ϕD ₂	ϕD ₃	ϕD ₄	L	적용 로드 Applicable rod	코드 Code
AC-25-GU-6	●	11	6	8	5.4	14	ϕ6	04217
AC-25-GU-8	●	13	8	10	7.4	16	ϕ8	04218
AC-25-GU-10	●	15	10	12	9.4	16	ϕ10	04219

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

로드용 원터치 수지 캡
ROD CAPS

특징 Feature

- 로드용 원터치로 장착할 수 있습니다.
 - 로드를 가공할 필요가 없습니다.
 - 도장면의 보호와 덜거덕거림을 방지합니다.
 - 진동에 의한 소음을 방지합니다.
- Can be fitted to the rod in a single action.
 - Processing of the rod is not necessary.
 - Protects the painted surface and prevents looseness.
 - Prevents vibration noise.

사양

- 재질: 아우터 캡/폴리아세탈(POM)
인너 캡/엘라스토머
- 적용 샤프트 직경: ϕ6, ϕ8, ϕ10

용도

- 큐비클·배전반

비고

- 부착 시에는 반드시 로드의 기름, 오물을 깨끗이 닦아내 주십시오.

Specifi-
cations

- Material: Outer cap: Polyacetal (POM)
Inner cap: Elastomer
- Applicable shaft size: ϕ6, ϕ8, ϕ10

Specific use

- Cubicles, power distribution boards

Remarks

- Wipe grease, dirt, etc., from the rod before fitting.

부착 방법 Installation method



(로드를 가공할 필요가 없습니다.)

①로드 선단에 인너 캡을 부착한다.

②그 위에 아우터 캡을 끼운다.

(Processing of the rod is not necessary.)

①The inner cap is fitted on the tip of the rod.

②The outer cap is fitted over the inner cap.