

**B-417**  
알루미늄제

원터치 조작으로 간단히 신축  
One-touch extension/retraction



특징 Feature

- 한 손으로 간단히 신축을 조작할 수 있습니다.
- 임의의 위치로 유지할 수 있습니다.
- 회전 방지를 위한 타원형 모양으로 옆 방향으로 사용해도 확실하게 유지합니다.
- 잠금 해제용 그림 구멍에 와이어를 부착하여 사용함으로써 용도에 맞는 조작 레버를 부착할 수 있습니다.
- Extends and retracts easily with only one hand.
- Can be maintained at any position.
- Flat oval shape prevents turning, ensuring position is maintained even when used sideways.
- Attaching a wire to the grip hole for lock release allows an operation lever to be attached according to the application.


|    |   |
|----|---|
| 사양 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 재질: 파이프/알루미늄 합금 압출재(A6063) 잠금 해제 그림/폴리아세탈(POM) 슬딩 부쉬/폴리아미드(PA)</li> <li>● 표면 마무리: 알루미나이트 처리(펄 실버)</li> <li>● 최대 압축 강도: 196.2N</li> <li>● 내구 횟수: 20,000회 (주위 온도 20℃, 98N의 부하를 건 상태에서 시험)</li> <li>● 사용 주위 온도: 0~60℃ ※옥외 사용에 대해서는 문의해 주십시오.</li> </ul> |
| 용도 | ● 태블릿용 암·정맥주사 스탠드 등   |
| 납기 | ● 표준품...납기는 문의해 주십시오  |
| 비고 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 파이프 모양, 파이프(스트록 값) 변경 등 요망 사항이 있으시면 문의해 주십시오.</li> <li>● 실버색도 제작합니다.</li> <li>● 늘릴 때도 잠금 해제 조작이 필요한 투웨이 타입도 개발 중입니다.</li> </ul>  |

|                |  |
|----------------|--|
| Specifications | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Material: Pipe: Aluminum alloy extrusion (A6063) Lock release grip: Polyacetal (POM) Sliding bushing: Polyamide (PA)</li> <li>● Finish: Anodized (pearl silver)</li> <li>● Max. compressive strength: 196.2N</li> <li>● Durability: 20,000 uses (Tested at ambient temperature 20℃, load 98N)</li> <li>● Ambient temperature: 0 to 60℃ ※Contact us for use outdoors.</li> </ul> |
| Specific use   | ● Arm for tablet, IV stand, etc.   |
| Remarks        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Contact us if different pipe shape, pipe length (stroke value), etc. is desired.</li> <li>● Can also be made in silver.</li> <li>● Two-way type also requiring lock release operation when extending in development.</li> </ul>   |

사용 예  
Example of application




조작 방법  
How to operate



- ① 늘리는 방향으로는 자유롭게 조작 가능.
  - ② 줄이는 경우에는 잠금 해제 그림을 잡아서 조작.
- ① Can be operated freely in the extending direction.  
② To retract, operate by holding lock release grip.

특주 예



| 상품번호<br>Product No. | RoHS 10 | 제품질량(g)<br>Mass | 코드<br>Code |
|---------------------|---------|-----------------|------------|
| B-417-1-220         |         | 240             | 13483      |

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

STAYS

지주  
주변기기 (B)