


패킹

C-300-HR

고무제

순각적으로 복원 다양한 용도에 사용할 수 있습니다.
Returns to original form instantly - wide range of uses



상태 물성 Normal-state properties

항목 Item	시험 조건 Test conditions	C-300-HR	C-300-HRS
경도 Hardness	JIS K6253 듀로미터 E Durometer E	15	10
인장 강도(Mpa) Tensile strength	JIS K6251	0.5	0.5
신장(%) Elongation	JIS K6251	160	390
압축 영구 변형율(%) Compression set examination	JIS K6262 50% 압축 70°C×22h 50% compression	6	5
압축 응력(N/cm ²) Compression stress	JIS K6400 25% 압축 시 25% compression	2.9	1.6
	50% 압축 시 50% compression	7.6	2.7
수밀성 시험 (10mm×10mm) Watertightness testing	30% 압축 시 30% compression	○	○
	50% 압축 시 50% compression	○	○

*수밀성 시험 평가 방법 ○: 30분 경과 후 누수 없음(시험 결과의 한 예입니다. 보증값은 아닙니다.)
*Watertightness testing evaluation method ○: No seepage after 30 minutes (example test result; not guaranteed value)

상품명 Product No.	RoHS 10	t	w	코드 Code
C-300-HR-5-10	●	5	10	24666
C-300-HR-5-15	●	5	15	24667
C-300-HR-5-20	●	5	20	24668
C-300-HR-8-8	●	8	8	24669
C-300-HR-10-10	●	10	10	24670
C-300-HR-10-15	●	10	15	24671
C-300-HR-10-20	●	10	20	24672

상품명 Product No.	RoHS 10	t	w	코드 Code
C-300-HRS-3-5	●	3	5	24786
C-300-HRS-3-10	●	3	10	24787
C-300-HRS-3-15	●	3	15	24788
C-300-HRS-3-20	●	3	20	24789
C-300-HRS-3-25	●	3	25	24790
C-300-HRS-3-30	●	3	30	24791
C-300-HRS-5-5	●	5	5	24792
C-300-HRS-5-10	●	5	10	24793
C-300-HRS-5-15	●	5	15	24794
C-300-HRS-5-20	●	5	20	24795
C-300-HRS-5-25	●	5	25	24796
C-300-HRS-5-30	●	5	30	24797
C-300-HRS-10-10	●	10	10	24798
C-300-HRS-10-15	●	10	15	24799
C-300-HRS-10-20	●	10	20	24800
C-300-HRS-10-25	●	10	25	24801
C-300-HRS-10-30	●	10	30	24802
C-300-HRS-15-15	●	15	15	24803
C-300-HRS-15-20	●	15	20	24804



고복원성 스펀지(하이퍼 리셋)
RESILIENT SPONGE (HYPER-RESETTING)

특징 Feature

- 압축된 상태에서 순간적으로 복원합니다.
- 영구 변형·뒤틀림이 매우 적고, 형상 유지력이 우수합니다.
- 응력 완화가 적습니다.
- 연질 스펀지로 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
- EPDM 제품이므로 내후성이 우수합니다.
- C-300-HRS는 HR보다 부드럽고 자유도 항상
- Returns to original shape as soon as uncompressed.
- Almost no permanent deformation/distortion, good form retention.
- Very little stress relaxation
- Soft sponge usable in wide variety of applications.
- EPDM for good weather resistance.
- C-300-HRS is softer and more pliable than HR.

사양	● 재질: 에틸렌 프로필렌 고무(EPDM) ● 사용 주위 온도: -20 ~ +80°C
용도	● 배분전반의 씰 재료
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 필요한 길이로 잘라서 판매할 수도 있습니다. ● 접착 테이프 포함 타입(WF 타입)도 제작합니다.

Specifications	● Material: Ethylene propylene rubber (EPDM) ● Ambient temperature: -20°C to +80°C
Specific use	● Sealant for power/distribution panels
Remarks	● Can also be sold cut to required length. ● Sponge with tape (WF type) can also be made.

C-300-HR과 CR 패킹의 복원력 비교
Comparison of restorative capacity of C-300-HR and CR packing

동시간 압축한 패킹
Packing compressed same length of time



CR성 스펀지 CR sponge
C-300-HR
희미하게 흔적이 남는 정도의 높은 복원력
High level of restoration with only little mark left