




소프트 클로즈 기능에 의해 서랍의 충격음을 방지합니다
Soft-closing, eliminates drawer slamming

K-255-30

레일의 탈착 방법
Removing/reinstalling the rail

버튼을 누르기만 하면
간단하게 이너 레일의 분리가
가능합니다.
Inner rails can be removed
simply by pressing a button.

아우터 레일 부착용 상세도
Outer rail installation diagram

※K-255-30・35는 오버트래블하지 않습니다.
※K-255-30/35 are not overtravel type.

특징 Feature

- 셀프 클로징 기구에 의해 서랍이 완전하게 수납되기 50mm 앞의 위치에서 당기는 힘이 작용하여 자동으로 수납됩니다.
- 에어 댐퍼를 채용하고 있어서 꺼내기 가볍고 유연합니다. 또한 오일 누출에 대한 걱정이 없습니다.
- 레일 길이 400mm 이상의 제품은 레일 길이 이상으로 인출이 가능합니다.
- 버튼을 누르는 것만으로 간단하게 이너 레일의 분리가 가능합니다.

- Self-closing mechanism — force to pull in drawer starts 50mm before drawer complete closes, and drawer closes on own.
- Air damper for light and smooth operation. No worry of oil leakage.
- Items with 400mm or longer rails can be pulled out beyond the rail length.
- Inner rails can be removed simply by pressing a button.

사양

- 재질:
레일/냉간 압연 강판(SPCC)
리테이너/이너 측: 용융 아연 도금 강판
아우터 측: 폴리프로피렌(PP)
댐퍼부/폴리아세탈(POM)
- 표면 마무리: 레일/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)

용도

- 의료용 기기·점포 집기·시스템 키친 등

납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

비고



- 부착에는 M4 바인드 나사 또는 트러스 소나사를 사용하십시오.
- 부착 시에는 '부착 설명서'를 반드시 보십시오. 상세 내용은 문의해 주십시오.
- 셀프 클로징 기능을 이용하기 위해 서랍과 수납물의 합계 질량은 최대 20kg을 기준으로 하십시오.

Specifications

- Material:
Rail: Cold rolled steel sheet (SPCC)
Retainer: Inside: Hot dip zinc plated steel sheet
Outside: Polypropylene (PP)
Damper: Polyacetal (POM)


Specific-use

- Medical equipment, store fixtures, system kitchen, etc.

Remarks



- Use M4 binding head machine screws or truss screws when installing.
- Be sure to refer to the instructions when installing. Contact us for details.
- Self-closing feature requires combined weight of drawer and stored items to be less than about 20kg.

사용 예
Example of application

상품번호 Product No.	RoHS 10	L1	(S)	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	N1	N2	허용 하중 N/pair Allowable load	제품질량(g) Mass	코드 Code
K-255-30	●	300	250	64			192			255	3	2	220	408	31914
K-255-35	●	350	315	96			256	96		305	3	2	260	466	31915
K-255-40	●	400	400	160			288	160			3	2	260	524	31916
K-255-45	●	450	450	96	192		352	96	192		4	3	400	640	31917
K-255-50	●	500	500	96	224		384	128	256		4	3	400	719	31918
K-255-55	●	550	550	96	224		448	160	320		4	3	400	798	31919
K-255-60	●	600	600	128	224	416	480	192	352		5	4	300	878	31920
K-255-65	●	650	650	128	288	448	544	192	416		5	4		957	31921
K-255-70	●	700	700	128	288	480	576	224	448		5	4		1,036	31922

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

중량용
캐스터

캐스터

생물 캐스터

완충기 부착
캐스터어저스터 부착
캐스터

차륜

볼
캐스터모니터
암레벨
어저스터

페달 록

스텝

슬라이드
레일

SLIDE RAIL

TAKIGEN

종합 26

1601